

**Premi brusilnik, Tip: GGS30LS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Kompakten, priročen premi brusilnik za vsestransko brušenje.

- **Elektronika Constant-Electronic za konstantno število vrtljajev tudi pri visoki obremenitvi.**
- **Nov vpenjalni sistem za vpenjanje brusnih čepov brez zračnosti za natančno delo**
- **Mehak zagon in blokada povratnega udarca: izklopi stroj takoj ko zazna blokiranje.**
- **Izklopne ogljene ščetke za zaščito motorja.**
- **Dolga življenjska doba zaradi neposrednega hlajenja in dvojnega tesnjenja krogličnih ležajev.**
- **6-stopenjska nastavitve števila vrtljajev za različne materiale.**

Idealen za zahtevna dela s kovino in brušenje kamna, tudi v tesnih prostorih.

Obseg dobave:

Z vpenjalno stročnico 6 mm, 2 viličastima ključema št. 19.

Tehnični opis

Masa	1,7 kg
Oznaka proizvajalca	GGS 30 LS
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Omrežna frekvenca	50 Hz
Elektronska izbira vrtljajev	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3 m/s ²

Območje števila vrtljajev	7000 - 33000 min ⁻¹
Nazivna napetost	230 V
Poraba moči	750 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Premi brusilniki