

**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK2730, Oznaka tip W29: 10-200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237080 10-200
GTIN	4047109101012
Razred artikla	24T

**Opis****Primerno za:**

Art. 236630; 236635; 236650

**Napotek:****Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.****Tehnični opis**

Oznaka	10-200
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 030204
Zvrst	BK2730
Tip	INOX
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	S
mokro maks.	primerno		