

KÄRCHER**Akumulatorski sesalniki za mokro in suho sesanje, Tip: NT22AP-0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078520 NT22AP-0
GTIN	4054278672328
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski sesalniki za mokro in suho sesanje Kärcher. Akumulatorsko napajanje omogoča izjemno mobilnost, saj niste odvisni od priključitve kabla.

- **Polavtomatsko čiščenje filtra.**
- **Ploščati filter z ohišjem filtra.**
- **Čas delovanja akumulatorja pri polni obremenitvi 35 min.**
- **Zaščitni pokrov prostora za akumulator.**
- **Majhna masa in kompaktne dimenzije.**

Z NT 22/1 Ap Bp L ponujamo prvi akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje za profesionalne zahteve. Z veliko baterijsko močjo in akumulatorjem za največjo sesalno moč in dolgi čas delovanja.

Obseg dobave:

Sesalna gibka cev, sesalna cev 2 x 0,5 m, filtrska vrečka iz flisa, talna šoba za mokro-suho 300 mm, šoba za fuge, ploščat papirnati zgibni filter.

Napotek:

Primeren akumulator in polnilnik akumulatorjev najdete pod art. 078518 CHARGER in art. 078519 BATTERY.

Tehnični opis

Prostornina zbiralnika	22 l
Število vključenih akumulatorjev	0
Napetost akumulatorja	36 V
Volumenski tok	342 l/min
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa vključno z akumulatorjem	8,6 kg
Oznaka proizvajalca	NT22AP
Maksimalna vakuumsko moč	152 mbar
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje