

Akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje, Tip: GAS1812MC



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorski sesalnik za prah za mobilno sesanje. Enostaven transport in udobna uporaba z nosilnimi zankami, na katere lahko obesite sesalnik za prah. Akumulatorski sesalnik z zaščito pred prahom razreda M.

- **Olajša delo z Boschovim brezžičnim sistemom Auto-Start.**
- **Vrhunska sesalna moč zaradi brezkrtačnega motorja.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073851–073866. Ustrezen sistem za samodejni zagon najdete pod št. 070237ff.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina sesalne cevi	1,6 m
Oznaka proizvajalca	GAS 1812 MC
Napetost akumulatorja	18 V

Prostornina zbiralnika	8 l
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Volumenski tok	1800 l/min
Masa brez akumulatorja	8 kg
Število vključenih akumulatorjev	0
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073854 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073853 B18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073851 B18