

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251707 25/16
GTIN	4045197651044
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	32 mm
Podložna ploščica	259031 39
Velikost držala	25 mm
Vpenjalna spona	259038 2
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
Vijak za podložno ploščico	259025 3
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
ISO-oznaka držala	MVJNR/L 2525M16
Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L ₁	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 39	259031 39
Vpenjalna spona Tip 2	259038 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500