

metabo**Akumulatorska sabljasta žaga brez akumulatorja, Tip: SSEP18LTBL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078223 SSEP18LTBL
GTIN	4061792250253
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Zmogljiva akumulatorska sabljasta žaga z majhno težo in nagnjenim mehkim ročajem za visoko udobje pri delu.

- **Brezkrtačni motor za hitro delo in maksimalno učinkovitost.**
- **Nastavljiv omejevalnik globine brez orodja.**
- **Elektronika Vario (V) za delo pri številu hodov, primernem za material.**
- **Žagin list je mogoče zavrteti za 180° za udobno delo nad glavo.**
- **Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja.**
- **Preklopljiv hod nihala.**

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vse 18-voltne naprave in kompleti akumulatorskih baterij partnerjev CAS so 100 % medsebojno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

Napotek:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073870–073890.

Tehnični opis

Izvedba motorja	Brez ščetk
Masa	3 kg

Maksimalne vibracije v skladu z EN	14,5 m/s ²
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število hodov	0 - 3000 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	SSEP 18 L BL
Dolžina hoda	32 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Napetost akumulatorja	18 V
Zamenjava orodja brez uporabe orodja	da
Vrsta izdelka	Žaga