

**WEKEM®****2K gel lepilo, Tovarniška številka: 11**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083389 11
GTIN	4260205366639
Razred artikla	08G

## Opis

### Izvedba:

**Žilavo elastično dvokomponentno lepilo** za enostavno in hitro obdelavo za trajno trdne povezave. Strdi se pri sobni temperaturi.

2-komponentno sekundno lepilo v obliki gela z visoko zmogljivostjo zapolnjevanja rež (do 5 mm) tudi med nizkoenergijskimi in poroznimi podlagami. Možno delo nad glavo ali delo na navpičnih površinah.

## Tehnični opis

Natezno-strižna trdnost	14 - 16 N/mm <sup>2</sup>
Maksimalna velikost reže	5 mm
Kemična osnova	Etil-cianakrilat
Barva	prosojna
Trdnost po	2 - 3 min
Oblika	Gel
Temperaturno območje uporabe	-10 - 40 °C

Količina polnjenja

11 g

Vrsta izdelka

Dvokomponentna lepila