

Pnevmatski vibracijski brusilnik, Tip: R036CS1HL



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Razred artikla	03I

Opis

Izvedba:

Zmogljivi vibracijski brusilniki s samopritrdilnimi brusnimi krožniki iz uretana. **Udobna uporaba** zaradi kompozitnega ohišja z majhno maso in ergonomičnega držala za roko. **Robusten in miren pnevmatski pogon skoraj brez vibracij** z jeklenim cilindrom, nizka raven hrupa. Visokozmogljiv vibracijski kotni brusilnik z **lastnim odsesavanjem** za čistejše površine. S hodom 5 mm.

Napotek:

Za samopritrdilne brusne diske glejte št. 567775 ali 567901.

Tehnični opis

Vrsta odsesavanja	Lastno odsesavanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,9 m/s ²
Največja poraba stisnjenega zraka	498 l/min
Hod	5 mm
Ø brusnega krožnika	150 mm
Masa	0,9 kg
Delovni hrup	82 dB(A)

Maksimalno število vrtljajev	13000 min ⁻¹
Napajanje	Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka	Vibracijski kotni brusilnik