

**Garant**
**Držalo za zunanje struženje eco, desno, Velikost držala/ploščice: 20/16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251702 20/16
GTIN	4045197650979
Razred artikla	21U

**Opis**
**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: MVJNR/L 2020K16

primerna obračalna rezalna ploščica: VN.. 1604..

Funkcijska širina  $L_4$ : 32 mm

Dolžina glave  $L_1$ : 46 mm

Celotna dolžina L: 105 mm

Podložna ploščica: 259031 1

**Tehnični opis**

Vpenjalna spona	259038 3
ISO-oznaka držala	MVJNR/L 2020K16
Vijak za vpenjalno spono	259021 2
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..

Dolžina glave L <sub>1</sub>	46 mm
Velikost držala	20 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 9
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica	259031 1
Celotna dolžina L	105 mm
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vpenjalna spona Tip 3	259038 3
Podložna ploščica Tip 1	259031 1
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vijak za vpenjalno spono Tip 2	259021 2
Vijak za podložno ploščico Tip 9	259025 9
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2