


3M**Opozorilni PVC-trak za označevanje močno, Barva: YB****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083632 YB
GTIN	50021200045856
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Lepilni trak je primeren za označitev nevarnih mest in mest za postavitev materiala ter za označevanje kotov in robov.

3M™ 5702 ima rumene in črne črte in se ponaša z dolgo življenjsko dobo zaradi svoje odpornosti proti obrabi, drgnjenju, vlagi in vremenskimi vplivom.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Nosilni material	PVC-folija
Zračna vlažnost pri shranjevanju	40 - 60 %

Barva	rumeno črna
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Temperatura skladiščenja	16 - 27 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje	18 mesec
Črtalo na voljo	ne
Dolžina	33 m
Oznaka proizvajalca	572
Širina	50 mm
Debelina	0,14 mm
Natezna trdnost	26 N/mm
Lepilna masa	Gumijasta smola
Raztegljivost	170 %
Lepilna moč na jeklu	2,1 N/mm
temperaturna obstojnost do	4 - 77 °C
Vrsta izdelka	Lepilni trak

Pribor

Opozorilni PVC-trak za označevanje Barva YB	083637 YB
---	-----------