

 PORTWEST**Delovni jopič Multinorm Bizflame™, siva/modra, Univerzalna velikost: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	091446 S
GTIN	5036108308972
Razred artikla	04J

Opis**Izvedba:**

Kolekcija Portwest Bizflame™ Industry je zasnovana za uporabo pod najtežjimi pogoji. Posebna tkanina ščiti pred sevanjem in prenosom toplote ter brizganjem staljene kovine. Modeli v tej seriji so **brez kovin**, kar zmanjšuje tveganje statične elektrike in poškodbe površine. Našiti in **negorljivi odsevni trakovi** zagotavljajo povečano vidnost. Poleg tega je material robusten in **primeren za industrijsko pranje**. Zelo obstojne barve in oblika.

Dvobarvni delovni jopič do pasu zagotavlja **varno prileganje** zahvaljujoč **nastavljivemu bočnemu pasu** in ježkom na rokavih.

- **Zapiranje z zadrgo in pritisnimi gumbi.**
- **Pet žepov za veliko prostora za shranjevanje.**
- **Dve zanki za radijski oddajnik.**
- **Pritisni gumbi na bokih.**
- **Gibalne gube na hrbtu.**

Standard:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6

· ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Tehnični opis

Spol	Univerzalne
Univerzalna velikost	S
Sestava tkanine	80 % bombaž
Sestava tkanine	1% karbonska vlakna
Sestava tkanine	19% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine	340 g/m ²
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	Primerno za industrijsko pranje
Pranje	60 °C, program za občutljivo perilo
Barva	siva/modra
Standard	EN 13034-6
Standard	EN IEC 61482-2
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Vrsta izdelka	Opozorilni delovni jopič