

**Delovne hlače do pasu Multinorm Bizflame™, siva/modra, Velikost v palcih: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	091447 32
GTIN	5036108308293
Razred artikla	04J

Opis**Izvedba:**

Kolekcija Portwest Bizflame™ Industry je zasnovana za uporabo pod najtežjimi pogoji. Posebna tkanina ščiti pred sevanjem in prenosom toplote ter brizganjem staljene kovine. Modeli v tej seriji so **brez kovin**, kar zmanjšuje tveganje statične elektrike in poškodbe površine. Našiti in **negorljivi odsevni trakovi** zagotavljajo povečano vidnost. Poleg tega je material robusten in **primeren za industrijsko pranje**. Zelo obstojne barve in oblika.

Robustne delovne hlače v dvobarvni izvedbi nudijo visoko stopnjo udobja zahvaljujoč **elastičnemu pasu ob straneh**.

- Žep za zložljivi meter in sedem dodatnih žepov za veliko prostora za shranjevanje.
- Žepi za kolenske ščitnike z nastavitvijo višine za dve možnosti pozicioniranja.
- Nastavljiv šiv za različne dolžine nog.

Standard:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Tehnični opis

Serija	Bizflame
Spol	moški
Konfekcijska velikost palci	32
Sestava tkanine	80 % bombaž
Sestava tkanine	1% karbonska vlakna
Sestava tkanine	19% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine	340 g/m ²
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	Primerno za industrijsko pranje
Pranje	60 °C, program za občutljivo perilo
Oblachila v skladu z	DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Oblachila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Oblachila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva	siva/modra
Standard	EN 13034-6
Standard	EN IEC 61482-2