

 PORTWEST**Delovne hlače Multinorm WX3™, črna/antracitna, Velikost v palcih: 33****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	091449 33
GTIN	5036108368297
Razred artikla	04J

Opis**Izvedba:**

Kolekcija Portwest WX3™ je izdelana iz **inherentne 280-g tkanine Modaf flame™** in združuje robustna zaščitna oblačila z udobjem in estetiko. Inherentna lastnost zagotavlja, da lastnosti zaviranja gorenja ostanejo trajne. **Raztegljivi vložki** nudijo odlično fleksibilnost na območjih, kjer je veliko gibanja, kar olajša vsakodnevno delo. Prefinjene oblikovalske rešitve za šive, zaponke in žepe zagotavljajo neprimerljivo prilaganje in varnost.

Delovne hlače do pasu nudijo visoko stopnjo udobja zahvaljujoč **stranskemu elastičnemu pasu** in **raztegljivim vložkom**.

- **Žep za zložljivi meter in številni dodatni žepi za veliko prostora za shranjevanje.**
- **Žepi za kolenske ščitnike z nastavitvijo višine za dve možnosti pozicioniranja.**
- **Nastavljiv šiv za različne dolžine nog.**

Standard:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

Tehnični opis

Spol	moški
Konfekcijska velikost palci	33
Sestava tkanine	60% modakrila
Sestava tkanine	39 % bombaž
Sestava tkanine	1% karbonska vlakna
Gramatura materiala / gostota tkanine	280 g/m ²
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C pisano perilo
Oblučila v skladu z	DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Oblučila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Oblučila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva	črna/antracitna
Standard	EN IEC 61482-2
Standard	EN 13034-6
Vrsta izdelka	Opozorilne delovne hlače