



## Avtomatska zaščitna maska za varilce 3M™Speedglas™ G5-03 Pro VC, Barva: BLACK



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	098005 BLACK
GTIN	4064035137441
Razred artikla	040

### Opis

#### Izvedba:

Zaščitna maska za varilce 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro je zasnovana posebej za vsestranske varilce. Maska ima **funkcijo preklopa na dotik med načinom brušenja in rezanja**. Možnost uporabe različnih dodatkov, kot so lučka za čelado, zaščita za vrat in zaščita glave. Ergonomski naglavni trak podpira visoko udobje pri nošenju uravnotežene čelade. Vključno z varilnim filtrom G5-01/03VC (098006 G5-01/03). Prilagodljiva barvna tehnologija 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** omogoča še boljšo vidljivost in kontrolo taline. Pri stopnjah zatemnitve lahko izbirate med naravnim, hladnim in toplim odtenkom.

**Vidno polje varilnega filtra:** 73 x 109 mm.

**Temne zaščitne stopnje:** 8 – 14.

**Stopnja svetlosti:** 3. S priloženo li-ionsko baterijo 3 V (življenjska doba 2.000 ur).

#### Uporaba:

Posebej primerna za vsestranske varilce, ki morajo pogosto brusiti in rezati.

#### Standard:

EN ISO 16321; EN 379; EN 166

### Tehnični opis

Klasifikacija v skladu z EN 379	1/1/1/2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Oznaka proizvajalca	G5-03 Pro VC
Barva	črna
Preklopni čas svetlo/temno	0,1 ms
Preklopni čas temno/svetlo	500 - 1300 ms
Število vključenih akumulatorjev	1
Vidno polje varilnega filtra [mm]	73 × 109 mm
Nazivna napetost	3 V
Vrsta izdelka	Zaščitna maska za varilce