



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Oder na kolesih FlexxTower, Višina platforme: 3100mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966305 3100
GTIN	4031405951020
Razred artikla	98G

Opis**Izvedba:**

Oder s kolesi iz robustne okrogle aluminijaste cevi z varjenimi deli okvirja. Z aluminijastimi ploščami in prašno lakiranimi okvirji ograje z vgrajeno letvijo za kolena za zaščito pred padci. Po 3-T metodi enostavna in varna montaža in demontaža iz nivoja v nivo s strani ene osebe, uporaba do 2 osebi. Montaža brez orodja zahvaljujoč vtičnim povezavam in hitrim zapiralom. Majhna teža posameznih delov omogoča enostavno rokovanje ter prostorsko varčen transport in shranjevanje. Posamezne dele je mogoče kompaktno zložiti enega v drugega in uporabiti kot transportni voziček. Z zložljivimi trikotnimi rokami z vrtljivim podnožjem za visoko prilagodljivost in stabilnost - idealno tudi za namestitev ob steno ali premikanje v ozkih prehodih. Vključno s 4 vrtljivimi kolesi Ø 125 mm, s parkirno zavoro, centralno uporabo obremenitve in vreteni. Nastavitev višine s kompenzacijo nivoja.

Standard:

DIN EN 1004, Lastklasse/Gerüstgruppe 3, belastbar bis 2,0 kN/m².

Tehnični opis

na kolesih	da
Število koles za zavijanje	4

Masa	102 kg
Globina platforme	600 mm
Širina platforme	1200 mm
Višina platforme	3100 mm
Višina podesta	4,3 m
Delovna višina pribl.	5,1 m
Transportna dimenzija	1400×800×900 mm
Nosilnost lestve	200 kg
Vrsta izdelka	oder