

Garant
Garnitura s fino nastavljivo glavo Ø 9,75 – 164 mm, Povezava: HW63

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237541 HW63
GTIN	4045197608482
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

Za **Ø 9,75–164 mm**, s fino nastavljivo glavo art. 237546, nožem za notranje struženje in priborom, v kovčku. **Možnost dopolnitve** z mostičkom art. 237560 do **Ø 320 mm**.

Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v Ø.

Uporaba:

Za nože za izstruževanje z držalom Ø 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Noži za izstruževanje/držala za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tip **CC..0602**.

Obseg dobave:

1 glava: Art. 237546 HW63

po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art. 237630 Ø 9,75–15,1 mm (30 mm); art. 237632 Ø 14,75–20,1 mm (51 mm);

art. 237634 Ø 19,75–25,1 mm (72 mm); art. 237636 Ø 24,75–30,1 mm (82 mm);

art. 237640 Ø 29,75–48,1 mm (85 mm); art. 237642 Ø 47,75–88,1 mm (85 mm).

1 mostiček: Art. 237647 za razširitev Ø od 86–164 mm.

1 držalo za obračalne ploščice za mostiček: Art. 237564 06

1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.

Tehnični opis

Povezava	HW63
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Nož za notranje struženje	237634
Nož za notranje struženje	237630
Nastavljiv nož za notranje struženje	237640
CC.T 060204 Zvrst CU7010	260052 CU7010
Nastavljiv nož za notranje struženje	237642
Mostiček	237647
Nož za notranje struženje	237632
Držalo za obračalne ploščice, za mostičke Tip 06	237564 06
Fino nastavljiva glavaØ 9,75 – 320 mm Povezava HW63	237546 HW63
Nož za notranje struženje	237636
Garnitura brez držalaØ 9,75 – 164 mm	237569