

Radio z akumulatorskim/omrežnim napajanjem, Tip: 4933492344**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Številka za naročanje | 073960 4933492344 |
| GTIN | 4058546417116 |
| Razred artikla | 03L |

Opis**Izvedba:**

Robusten radio za gradbišče, zaščiten pred brizgajočo vodo (IP54), z omrežnim in akumulatorskim napajanjem. Bluetooth akumulatorski radio z zmogljivim avdio sistemom.

- **Zaključni pokrovi za blaženje udarcev ščitijo pred padci**
- **Priključek USB-C za polnjenje mobilnih naprav**
- **Do 13 ur delovanja z akumulatorsko baterijo Milwaukee 18V/5Ah.**
- **Deluje na akumulatorske baterije Milwaukee 18 V ali na 230 V omrežno napetost.**

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim napajalnim kablom, 2 baterijama za pomnilnik, priključnim kablom AUX za zunanje naprave, brez akumulatorjev.

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------|
| Masa | 5 kg |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V |
| Višina | 218 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Vmesnik | Vmesnik Bluetooth |
| Vmesnik | Vmesnik USB |
| Napetost akumulatorja | 18 V |
| Širina | 228 mm |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski |
| Oznaka proizvajalca | M18RADDAB+G2-018V/- |
| Dolžina | 515 mm |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 |
| Vrsta izdelka | Radio |