

metabo**Akumulatorska vbodna žaga brez akumulatorja, Tip: ST18L90****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Robustna in izjemno priročna akumulatorska vbodna žaga za **natančno rezanje**.

- **Spremenljiva hitrost hoda, nihajni hod in nizko ležeče, vzmeteno vodilo žaginega lista.**
- **Preklopna funkcija izpihovanja žagovine zagotavlja jasen pogled na mesto reza.**
- **Majhen obseg in mehka površina ročaja.**

Vsakodnevni pomočnik pri žaganju: priročna akumulatorska vbodna žaga za reze v les do 90 mm.

- **Funkcija izpihovanja odrezkov za jasen pogled na mesto reza.**
- **Možnost sesanja, zaščita pred ponovnim zagonom.**

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, vključno s sesalno šobo, zaščitnim steklom in notranjim 6-kotnikom.

Vklj. z zaščitno ploščico.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,7 m/s ²
Posebnosti	majhen obseg ročaja
Število hodov	750 - 3000 min ⁻¹
Tovarniška številka	ST 18 L 90
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Nihalni hod	4-kratno
Napetost akumulatorja	18 V
Zamenjava orodja brez uporabe orodja	da, Metabo Quick
Izvedba	Palična oblika
Maksimalna debelina žaganja v jeklo	10 mm
Oznaka proizvajalca	ASTS 18-26 AS
Napajanje	Omrežno napajanje
Nastavitev zajere	da
Masa	1,9 kg
Maksimalna debelina žaganja v les	90 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta izdelka	Žaga