

metabo**Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorja s hitrim sistemom, Tip: 613156850****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070271 613156850
GTIN	4061792246232
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Akumulatorski vrtalni vijačnik z in brez sistema Quick Metabo.**

Sistem Quick prihrani veliko časa, če pogosto preklapljate med vrtnjem in vijačenjem. V le nekaj sekundah lahko brez orodja zamenjate vpenjalno glavo s svedrom za držalo z vijačnim nastavkom.

Izbirajte med **popolno opremo** z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali **strojem brez dodatkov** v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno. Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete **3-letno garancijo**, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla **delovna LED-luč** in praktična **zaponka za pas**, zagotavljajo še več udobja pri delu.

- **Precision Stop: elektronska sklopka vrtilnega momenta z večjo natančnostjo za natančno in fino delo.**
- **Izbirno pulzno delovanje za odvijanje zagozdenih vijakov in navrtanje na gladkih površinah.**

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vklj. z vrtalno vpenjalno glavo za hitro menjavo, brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Pakiranje	Metabox
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 500 min ⁻¹
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 1700 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	BS 18 L BL Q
Tipična uporaba	Medij
Število vključenih akumulatorjev	0
Izvedba motorja	Brez ščetk
Maksimalni vrtilni moment v trdo	65 Nm
Masa brez akumulatorja	0,9 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Največji vrtilni moment v mehko	28 Nm
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18V
USP2	Brezkrtačni motor, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, brez akumulatorske baterije

Pribor

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2 Ah

073870 2

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 4 Ah

073870 4

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah

073870 5,2

Polnilnik akumulatorjev Tip ASC145

073890 ASC145

Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55

073890 ASC55

Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55-8

073890 ASC55-8