

metabo**Akumulatorski vrtalni vijačnik z litij-ionsko akumulatorsko baterijo, Tip: 613155500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070260 613155500
GTIN	4061792245839
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Akumulatorski vrtalni vijačnik z in brez sistema Quick Metabo.**

Sistem Quick prihrani veliko časa, če pogosto preklapljate med vrtnanjem in vijačenjem. V le nekaj sekundah lahko brez orodja zamenjate vpenjalno glavo s svedrom za držalo z vijačnim nastavkom.

Izbirajte med **popolno opremo** z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali **strojem brez dodatkov** v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno. Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete **3-letno garancijo**, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla **delovna LED-luč** in praktična **zaponka za pas**, zagotavljajo še več udobja pri delu.

Prednosti:**100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vključuje hitro vpenjalno vrtalno glavo, 2 akumulatorski bateriji, polnilnik akumulatorjev in metaBOX.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa brez akumulatorja	0,9 kg
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Izvedba motorja	Brez ščetk
Pakiranje	Metabox
Oznaka proizvajalca	BS 18 L BL
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Največji vrtilni moment v mehko	28 Nm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	18 V
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 500 min ⁻¹
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 1700 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment v trdo	65 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Število vključenih akumulatorjev	2
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Tipična uporaba	Medij
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18V
USP2	Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, v METABOX

Pribor

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2 Ah	073870 2
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC145	073890 ASC145
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55	073890 ASC55
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55-8	073890 ASC55-8