

**metabo****Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z litij-ionsko akumulatorsko baterijo,  
Tip: 613157500**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Razred artikla	03D

## Opis

### Izvedba:

#### **Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in dvostopenjskim menjalnikom.**

Izbirajte med popolno opremo z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali strojem brez dodatkov v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno.

Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč in praktična zaponka za pas, zagotavljajo še več udobja pri delu.

- **Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z izjemno kompaktno zasnovo za univerzalne uporabe.**
- **Funkcija udarnega vrtnja za vrtnje v zid.**

### Prednosti:

#### **100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

**Obseg dobave:**

Vključno s hitro vpenjalno vrtalno glavo z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev in metaBox.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

**Tehnični opis**

Število vključenih akumulatorjev	2
Masa brez akumulatorja	0,9 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Izvedba motorja	Brez ščetk
Maksimalno število udarcev	25500 min <sup>-1</sup>
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Oznaka proizvajalca	SB 18 L BL
Maksimalni vrtilni moment v trdo	65 Nm
Največji vrtilni moment v mehko	28 Nm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 1700
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 500
Tipična uporaba	Medij
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Pakiranje	Metabox
Vrsta izdelka	Udarni vrtalni vijačnik

