

## Akumulatorski vrtalni vijačnik z litij-ionsko akumulatorsko baterijo, Tip: 602358650



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070260 602358650
GTIN	4061792187788
Razred artikla	03D

### Opis

#### Izvedba:

#### Akumulatorski vrtalni vijačnik z in brez sistema Quick Metabo.

**Sistem Quick prihrani veliko časa**, če pogosto preklapljate med vrtnjem in vijačenjem. V le nekaj sekundah lahko brez orodja zamenjate vpenjalno glavo s svedrom za držalo z vijačnim nastavkom.

Izbirajte med **popolno opremo** z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali **strojem brez dodatkov** v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno. Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete **3-letno garancijo**, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla **delovna LED-luč** in praktična **zaponka za pas**, zagotavljajo še več udobja pri delu.

#### Prednosti:

#### 100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

#### Obseg dobave:

Vključuje hitro vpenjalno vrtalno glavo, 2 akumulatorski bateriji, polnilnik akumulatorjev in metaBOX.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

**Tehnični opis**

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Napetost akumulatorja	18 V
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	68 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	130 Nm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja	5,2 Ah
Tipična uporaba	Heavy Duty
Izvedba motorja	Brez ščetk
Masa brez akumulatorja	1,7 kg
Oznaka proizvajalca	BS 18 LTX BL I
Število vključenih akumulatorjev	2
Pakiranje	Metabox
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Največji vrtilni moment v mehko	65 Nm
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18V
USP2	Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, v METABOX

**Pribor**

Polnilnik akumulatorjev Tip ASC145	073890 ASC145
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55-8	073890 ASC55-8
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55	073890 ASC55
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah	073870 5,2