

Garant**Garnitura brez držala Ø 9,75 – 164 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237569
GTIN	4045197602039
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Za Ø 9,75–164 mm, nož za notranje struženje in pribor v kovčku. **Možnost nadgradnje z mostičkom art. 237560 do Ø 320 mm.**

Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v Ø.

Uporaba:

Za nože za izstruževanje z držalom Ø 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Noži za izstruževanje/držala za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tip **CC..0602**.

Obseg dobave:

po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art. 237630 Ø 9,75–15,1 mm (30 mm); art. 237632 Ø 14,75–20,1 mm (51 mm);

art. 237634 Ø 19,75–25,1 mm (72 mm); art. 237636 Ø 24,75–30,1 mm (82 mm);

art. 237640 Ø 29,75–48,1 mm (85 mm); art. 237642 Ø 47,75–88,1 mm (85 mm).

1 mostiček: Art. 237647 za razširitev Ø od 86–164 mm.

1 držalo za obračalne ploščice za mostiček: Art. 237564 06

1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.

Tehnični opis

Povezava	HW63
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno