



Laserski daljinomer DISTO™, Tip: D5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	465550 D5
GTIN	7640180531241
Razred artikla	47C

Opis

Izvedba:

Ohišje iz umetne mase, odporno na udarce, s tipkovnico s simboli za preprosto uporabo. Kakovostna **steklena optika Leica** v posebnem temperaturno odpornem in čvrstem **ohišju iz magnezija**. Osvetljen in vrtljiv barvni prikazovalnik za optimalno čitljivost. Tehnologija Power Range Technologie™ za meritve **do 150 m brez tarče**. Razred laserja 2, testiran v skladu z ISO 16331-1.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Zaščitna torbica in zanka za roko.

Napotek:

Prenos podatkov prek povezave Bluetooth® Smart tudi na pametne telefone s pomočjo aplikacije Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzije 4.3, Apple od iPhone 4s). Preprosta izdelava skic.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Li-ionski akumulator
Masa	180 g
posredno merjenje (Pitagora)	da
Napajanje	Omrežno napajanje
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Dolžina	144 mm

Digitalni iskalnik ciljev s povečavo	4-kratno
Serijska	DISTO™
Navoj stojala	1/4 UNC col
Širina	60 mm
Priklic zadnjih meritev	da
Točnost merjenja	±1,0 mm
Doseg	200 m
Višina	24 mm
Izračun površine in prostornine	da
večfunkcijski nastavek	da
Seštevanje/odštevanje	da
Minimalna/maksimalna meritev	da
Senzor naklona	360 stopinj
Preklop odčitavanja	mm / col
Razred laserja po IEC 825-1	2
Vrsta izdelka	Merilniki razdalje