

**Pihalnik vročega zraka, Tip: 89504****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078321 89504
GTIN	4007841089504
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Kakovosten palični pihalnik vročega zraka HM 2620 E za profesionalno uporabo. Elektronsko krmiljen z brezstopenjsko regulacijo količine zraka.

Uporaba:

Za varjenje in oblikovanje umetnih mas, za krčenje, odstranjevanje barve, spajkanje, sušenje, odtajanje.

Tehnični opis

Omrežna napetost	230 V
Omrežna frekvenca	50 Hz
Pretok zraka	150 - 500 l/min
Temperatura zraka	50 - 700 °C
Masa	840 g
Napajanje	Omrežno napajanje
Poraba moči	2300 W
Oznaka proizvajalca	HM 2620 E
Vrsta izdelka	Heissluftbläser

