


ESD izvijač s 6-kotno krogelno glavo, Število orodij: 7**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	973185 7
GTIN	4067263140610
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v ESD-vložkih iz trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen ESD-vložek iz trde pene art. 973200 vel. 973185: 1 St.

ESD-izvijač za notranji 6-kotnik s krogelno glavo PB SWISS TOOLS št. 627633, vel. 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3; 4; 5: po 1 kos

Tehnični opis

Širina v G	8
Globina	250 mm
Širina	200 mm
Globina v G	10
Število orodij	7
Izvedba	Z izvijačem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm

Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10
elektrostaticna lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD 6-kotnik 1,27 mm	627633 1,27
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD 6-kotnik 1,5 mm	627633 1,5
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD 6-kotnik 2 mm	627633 2
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD 6-kotnik 2,5 mm	627633 2,5
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD 6-kotnik 3 mm	627633 3
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD 6-kotnik 4 mm	627633 4
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD 6-kotnik 5 mm	627633 5
Vložek iz trde pene, prazen, za garniture orodjaESD primeren za garnituro vložkov iz trde pene 973185	973200 973185