


Ploščati ESD izvijač, Število orodij: 5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	973195 5
GTIN	4067263118244
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v ESD-vložkih iz trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen ESD-vložek iz trde pene art. 973200 vel. 973195: 1 St.

Ploščati ESD-izvijač PB SWISS TOOLS št. 660050, vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 kos

Tehnični opis

Globina	250 mm
Število orodij	5
Globina v G	10
Širina v G	8
Izvedba	Z izvijačem
Širina	200 mm
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10

elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD Širina konice b 2,5 mm	660050 2,5
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD Širina konice b 3,5 mm	660050 3,5
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD Širina konice b 4 mm	660050 4
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD Širina konice b 5,5 mm	660050 5,5
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD Širina konice b 6,5 mm	660050 6,5
Vložek iz trde pene, prazen, za garniture orodjaESD primeren za garnituro vložkov iz trde pene 973195	973200 973195