


Garant**Garnitura ESD klešč, Število orodij: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	973210 4
GTIN	4067263118282
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v ESD-vložkih iz trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen ESD-vložek iz trde pene art. 973200 vel. 973210: 1 St.

ESD-stranske ščipalne klešče za elektroniko GARANT art. 726742 vel. 135: 1 St.

ESD-koničaste klešče za elektroniko GARANT art. 727162 vel. 155: 1 St.

GARANT ESD koničaste klešče za elektroniko fine št. 727170 vel. 140S: 1 St.

GARANT ESD okrogle klešče za elektroniko št. 727175 vel. 135: 1 St.

Tehnični opis

Izvedba	S kleščami
Število orodij	4
Širina v G	8
Globina	250 mm
Globina v G	10

Širina	200 mm
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Stranske ščipalne klešče za elektronike, za železne materiale Celotna dolžina 135 mm	726742 135
Koničaste klešče za elektronike, dolge čeljusti Celotna dolžina 155 mm	727162 155
Koničaste klešče za elektronike Celotna dolžina 140S mm	727170 140S
Okrogle klešče za elektronike Celotna dolžina 135 mm	727175 135
Vložek iz trde pene, prazen, za garniture orodjaESD primeren za garnituro vložkov iz trde pene 973210	973200 973210