

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L nevtralnih držal	150 mm
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	45 mm
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	12,5 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Velikost držala	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Vpenjalna spona	259038 2
ISO-oznaka držala	MVVNN 2525M16
Podložna ploščica	259031 39
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vpenjalna spona Tip 2	259038 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500