

**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK8425, Oznaka tip W29: 50-130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237000 50-130
GTIN	4047109178243
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Art. 236685; 236686

Napotek:**Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.**

Zaradi specialne geometrije primerne samo za desnorezne svedre za vrtanje v polno KOMET KUB®.

Tehnični opis

Oznaka	50-130
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,2 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 100504
Zvrst	BK8425
Tip	INOX
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	80 m/min	S
mokro maks.	primerno		