

Garant
Garnitura s fino nastavljivo glavo Ø 9,75 – 101,1 mm, Povezava: HW63

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

Fino nastavljivo glavo ER je mogoče adaptirati neposredno na ER40-glavo za vpenjalne stročnice.

Uporaba:

Za nože za izstruževanje z držalom Ø 16 mm in držala za obračalne ploščice.

Dograditev z adapterjem ali držalom WSP do Ø 152,1 mm.

Natančnost pristavljanja 0,01 mm/prek nonija 0,002 mm v Ø.

Noži za izstruževanje s primerno ISO-obračalno ploščico tip **CC.0602**.

Držala za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tip **CC.09T3**.

Obseg dobave:

1 glava: Art. 237513 HW63

po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art. 237630 nož za notranje struženje Ø 9,75–20,1 mm (30 mm);

art. 237634 nož za notranje struženje Ø 19,75–30,1 mm (72 mm);

art. 237640 nož za notranje struženje Ø 29,75–48,1 mm (85 mm);

art. 237642 nož za notranje struženje Ø 47,75–88,1 mm (85 mm).

1 držalo za obračalne ploščice: Art. 237645 za Ø 87,75–101,1 mm (z adapterjem art. 237534 do Ø 114,1 mm).

po 1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (ali uporabite CC..0602);

art. 260058 vel. CU7010 (ali uporabite CC..09T3).

Rezervni del:

Za art. 237630–237642: vijak za obračalno ploščico art. 219830.

Za art. 237645; 237531; 237532: vijak za obračalno ploščico art. 219805.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695–237698.

Napotek:

Držala za obračalne ploščice art. 237531 za povečanje na območje \varnothing 105,75–119,1 mm (do 132,1 z adapterjem art. 237534).

Držala za obračalne ploščice art. 237532 za povečanje na območje \varnothing 125,75–139,1 mm (do 152,1 z adapterjem art. 237534).

Tehnični opis

Povezava	HW63
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Nož za notranje struženje	237630
Nastavljiv nož za notranje struženje	237642
CC.T 060204 Zvrst CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Zvrst CU7010	260058 CU7010
Držalo za obračalne ploščice	237645
Fino nastavljiva glava \varnothing 9,75 – 152,1 mm Povezava HW63	237513 HW63
Nastavljiv nož za notranje struženje	237640
Nož za notranje struženje	237634
Garnitura brez držala \varnothing 9,75 – 101,1 mm	237539