

Garant
Fino nastavljiva glava Ø 9,75 – 320 mm, Povezava: HW63


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237546 HW63
GTIN	4045197608529
Razred artikla	29W

Opis

Izvedba:

Kot monoblok ali s povezavo HW63. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

z notranjim hlajenjem: da

Zunanji Ø D₁: 63 mm

Prevesna dolžina A: 60 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D ₁	63 mm
Povezava	HW63
Prevesna dolžina A	60 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno