

Garant**Fino nastavljiva glava Ø 9,75 – 320 mm, Povezava: SK40**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237546 SK40
GTIN	4045197608536
Razred artikla	29W

Opis

Izvedba:

Kot monoblok ali s povezavo HW63. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

z notranjim hlajenjem: da

Zunanji Ø D₁: 63 mm

Uporabna dolžina L₁: 81 mm

Prevesna dolžina A: 91 mm

Tehnični opis

Povezava	SK40
Zunanji Ø D ₁	63 mm
Uporabna dolžina L ₁	81 mm
Prevesna dolžina A	91 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno