

**Garant****Fino nastavljiva glava Ø 9,75 – 320 mm, Povezava: BT40**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237546 BT40
GTIN	4045197608543
Razred artikla	29W

## Opis

### Izvedba:

Kot monoblok ali s povezavo HW63. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

### Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

z notranjim hlajenjem: da

Zunanji Ø D<sub>1</sub>: 63 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 81 mm

Prevesna dolžina A: 91 mm

## Tehnični opis

Povezava	BT40
Zunanji Ø D <sub>1</sub>	63 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	81 mm
Prevesna dolžina A	91 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno