


**Garant****DC.T 11T308, Zvrst: HB7310**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Glavna uporaba	N
Lomilec odrezkov	AM
Podajanje $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T308

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje