

**DC.T 11T304, Zvrst: CA4515****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260490 CA4515 |
| GTIN | |
| Razred artikla | 25E |

Opis**Tehnični opis**

| | |
|---|-------------------------|
| Glavna uporaba | K |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 60 - 230 m/min |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Podajanje f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Globina reza a_p | 0,5 - 3 mm |
| Lomilec odrezkov | GK |
| Zvrst | CA4515 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T304 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |