

**DC.T 11T304, Zvrst: KW10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260490 KW10
GTIN	4960664359769
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 300 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AH
Zvrst	KW10
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje