

**DCMT 070202, Zvrst: CA525**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260481 CA525
GTIN	4960664680061
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni pogoji	lahko prekinjen
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Zvrst	CA525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje