

**DCMT 070204, Zvrst: SP4019****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260471 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28D

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 4,5 mm
Lomilec odrezkov	73
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Glavna uporaba	UNI
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 440 m/min
Zvrst	SP4019
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje