

**DC.T 11T308, Zvrst: CA525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260492 CA525
GTIN	4960664680177
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	CA525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje