

**DCMT 11T302, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260488 CA6525
GTIN	4960664492039
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	lahko prekinjen
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	GK
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje