

**DCMT 070202, Zvrst: CA6525**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260481 CA6525
GTIN	4960664491988
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Rezalni pogoji	lahko prekinjen
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	GK
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje