


DC.T 11T308, Zvrst: CA6525

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260492 CA6525
GTIN	4960664492053
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni pogoji	lahko prekinjen
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje