

Nosilec radialnih rezil Heavy-Duty, desno, Velikost ploščice: 10mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274138 10
GTIN	4067263118541
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Modularno kopirno orodje za struženje za rezalne globine do 70 mm.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274004 ali alternativno z adapterjem art. 274003 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave držala).

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 1
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.X 1003
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Podložna ploščica	269005 11
t_{maks}	60 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

