

**DC.T 11T304, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260490 CA510
GTIN	4960664697618
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	GK
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 450 m/min
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje