

Kotni brusilnik GWX brez akumulatorja, Tip: GWX1810SC



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077011 GWX1810SC
GTIN	3165140962452
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

- **Preprosto in hitro:** Enostavna zamenjava pribora za kotni brusilnik brez ločljivih delov in dodatnega orodja.
- **Dodatni ključ ni več potreben.**
- **Obširno:** Velika izbira kotnih brusilnikov in pribora s popolno združljivostjo za nazaj.
- **Maksimalno udobje** zaradi hitre zamenjave pribora v celoti brez uporabe orodja.
- **Zanesljivo:** Priborov, vezanih na smer vrtenja, zaradi inovativnega sistema X-LOCK ni več mogoče napačno montirati. Najvišja zaščita uporabnika zaradi zvočnega signala pri pravilni montaži.
- **Čisto delo brez nadležnih prask!** Manj izrazite in manjše sledi brušenja pri kotnih brusilnikih X-Lock.

Kotni brusilnik ima povezovalni modul Bluetooth in uporabniški vmesnik ter funkcijo Drop Control in zaščito proti neželenemu ponovnemu zagonu. Hitra in enostavna menjava dodatne opreme je mogoča s sistemom na klik X-LOCK brez ključa.

Obseg dobave:

Vključno z dodatnim ročajem Vibration Control, zaščitnim pokrovom, L-BOXX 136.

Napotek:

Primerne akumulatorje ProCore 18 V in osnovne garniture najdete pod art. 073857 vel. C18 in art. 073865 vel. C18

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
-----------	-------------------

Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vpenjalo za orodje	Sistem X-LOCK
Območje števila vrtljajev	4500 - 9000 min ⁻¹
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Posebnosti	Spremenljivo število vrtljajev; zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu; Drop Control
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Napetost akumulatorja	18 V
Serija	Sistem X-LOCK
Masa	2 kg
Oznaka proizvajalca	GWX 18V-10 SC
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Osnovna garnitura akumulatorjevProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073865 C18
Li-ionski akumulatorProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073857 C18