

**Garant**
**Fino nastavljiva glava Ø 9,75 – 88,1 mm, Povezava: HW63**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237591 HW63
GTIN	4045197608444
Razred artikla	29W

## Opis

### Izvedba:

Kot monoblok ali s povezavo HW63. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva. Kompaktna izvedba.

### Uporaba:

Za nože za izstruženje z držalom Ø 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico **tip CC..0602...**

### Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.

z notranjim hlajenjem: da

Zunanji Ø D<sub>1</sub>: 55 mm

Prevesna dolžina A: 50 mm

## Tehnični opis

Zunanji Ø D <sub>1</sub>	55 mm
Povezava	HW63
Prevesna dolžina A	50 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

