

Garant
Fino nastavljiva glava Ø 9,75 – 88,1 mm, Povezava: SK40

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237591 SK40
GTIN	4045197608451
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

Kot monoblok ali s povezavo HW63. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva. Kompaktna izvedba.

Uporaba:

Za nože za izstruženje z držalom Ø 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico **tip CC..0602...**

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.

z notranjim hlajenjem: da

Zunanji Ø D₁: 55 mm

Uporabna dolžina L₁: 69 mm

Prevesna dolžina A: 90 mm

Tehnični opis

Povezava	SK40
Uporabna dolžina L ₁	69 mm
Zunanji Ø D ₁	55 mm
Prevesna dolžina A	90 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

