

**Garant**
**Fino nastavljiva glava Ø 9,75 – 88,1 mm, Povezava: HSK63**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237591 HSK63
GTIN	4045197608475
Razred artikla	29W

**Opis**
**Izvedba:**

Kot monoblok ali s povezavo HW63. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva. Kompaktna izvedba.

**Uporaba:**

Za nože za izstruženje z držalom Ø 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico **tip CC..0602...**

**Priporočilo:**

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.

z notranjim hlajenjem: da

Zunanji Ø D<sub>1</sub>: 55 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 72 mm

Prevesna dolžina A: 95 mm

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	72 mm
Zunanji Ø D <sub>1</sub>	55 mm
Povezava	HSK63
Prevesna dolžina A	95 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

