

**CNGA 120404, KBN25M, Tip: MEW****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255609 MEW
GTIN	4960664507122
Razred artikla	25H

**Opis****Izvedba:**

**CBN obračalne ploščice** s prevleko MEGACOAT. MultiEdge Wiper; 2 rezina robova obračalne ploščice z Wiper-geometrijo.

Zvrst: KBN25M

Posnetje roba rezalnih robov: MEW

Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 200 m/min

**Tehnični opis**

Posnetje roba rezalnih robov	MEW
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 200 m/min

Podajanje f	0,15 - 0,3 mm/v
Zvrst	KBN25M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNGA 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	KBN25M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	pogojno primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
suho	primerno		